

English.....	2
<b>Svenska.....</b>	<b>3</b>
Norsk.....	4
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	7
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	17
Eesti.....	19
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	22
Русский.....	23

## Limit 1004 HV

Korslasers med en horisontal och fyra vertikala linjer samt en lodpunkt i golvet. De vertikala linjerna möts i taket. Självnivellerande med magnetisk pendeldämpning. Linjerna kan tändas var för sig eller tillsammans. En mekanisk låsning av pendelmekanismen fungerar som både huvudströmbrytare och transportsäkring. Integrerat trebensstativ som är vridbart 360°. Finjusteringsskruvar för vridrörelse och höjjustering av benen. Dosvattenpass för grovjustering.

**Innehåll.** Laser, reflektortavla, batterier och svensk bruksanvisning.

**Säkerhet.** Titta inte rakt in i laserstrålen. Det kan medföra allvarliga ögonskador. Placera därför aldrig instrumentet i ögonhöjd.

**Skötsel.** Detta är ett precisionsinstrument och skall behandlas därefter. Undvik slag, fall och vibrationer. Stäng av huvudbrytaren vid transport. Förvara alltid lasern torr. Tag ut batterierna om instrument inte skall användas under en längre tid. Rengör med en mjuk och torr trasa.

### Teknisk specifikation :

5 st laserdioder klass 2M, 15 mw 635 nm. 1 st laserdioder klass 2M, 5 mw 635 nm.

Nivelleringsområde		± 3°
Noggrannhet	mm	± 2 mm/10m
Kopplingsklass	IP	54
Batterier		4 st typ AA
Drifttid	timmar	7
Arbetstemperatur	°C	-10...+50
Dimension	mm	110x130x190
Vikt	gram	980

**Start.** Vrid huvudbrytare/transportlåsnigen, placerad på laserns sida till läge öppen.

**Avstängning.** Vrid huvudbrytare/transportlåsnigen till läge stängd.



Stegar Horisontell-Vertikal/Horisontal. Laserlinjen blinkar om lasern lutar utanför självnivelleringsområdet.



Pulssignal. För användning utomhus och i ljusa miljöer tillsammans med lasermottagare. (Extra tillbehör). Lasermottagaren indikerar linjerna visuellt och med ljudsignal. Räckvidd 35 m.

**Batterier.** Batteriluckan är placerad på baksidan.